

E11062




Prolongador

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC020

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

2 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11062



Prolongador

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

