




Prolongador

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutação 2 x LED, amarelo
em funcionamento 1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 1,5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector






Prolongador

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS


conexão elétrica

Conexão



BK = Cores dos condutores :
 BN = preto
 BU = castanho
 WH = azul
 branco

conexão elétrica - soquete



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado