




Prolongador

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
-----------------------------	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector



E11066




Prolongador

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS


conexão elétrica

Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco

conexão elétrica - soquete



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado