


# E11069



## Cabo em Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...30 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm]

17 x 20,2 x 46,7

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Quantidade de slots do distribuidor central

2

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, vermelho

em funcionamento

1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

# E11069



## Cabo em Y


YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

### conexão elétrica


Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

