


E11076



Cabo com conector

AD0GB050MSS0002E05



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 300 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-5...80
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	137,7
Dimensões [mm]	26 x 26 x 49,9
Material do invólucro	TPU
Material da porca	zinco moldado sob pressão

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11076



Cabo com conector


AD0GB050MSS0002E05

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, preto; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco