




Cabo com conector

ADOAF030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)






Cabo com conector

ADOAF030VAS0005E03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul