




Cabo com conector

ADOAF030VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III


Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)		





Cabo com conector

ADOAF030VAS0010E03

Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
azul