

E11095




Cabo com conector

ADOGF030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11495

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11095



Cabo com conector

ADOGF030VAS0005E03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BN = Cores dos condutores :
castanho
BK = preto
BU = azul