



Cabo com conector

ASTGH040MSS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado		





Cabo com conector

ASTGH040MSS0010E04

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco