




Prolongador

VDOAH040MSS0005E04STGH040MSS


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






Prolongador

VDOAH040MSS0005E04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

