

E11112




Conector fêmea a cablar

SDOAH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11512

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------------	-----	-------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	35 x 20 x 36
-----------	------	--------------

Materiais		PA
-----------	--	----

Material do invólucro		PA
-----------------------	--	----

Material da porca		latão, niquelado
-------------------	--	------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E11112



Conector fêmea a cablar


SDOAH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

