


## Cabo com conector

ADOAF030MSS0005X03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11239

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



## Dados elétricos

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de proteção      |     | III               |

## Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...85 |
| Proteção             |      | IP 67    |

## Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PBT; PA          |
| Material do invólucro | PBT / PA         |
| Material da porca     | latão, niquelado |

## Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

**Cabo com conector**

ADOAF030MSS0005X03

**conexão elétrica**Cabo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm<sup>2</sup>**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

BN =  
BK =  
BU =

Cores dos condutores :  
castanho  
preto  
azul