




Cabo com conector

ADOAF030MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






Cabo com conector

ADOAF030MSS0010A03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul