




Cabo com conector

ASTGH050MSS0010H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 42
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E11143



Cabo com conector

ASTGH050MSS0010H05

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo