


E11145



Conector fêmea a cablar

SDOGH040PLSFKSK



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	13,5
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 52
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		PA 6.6
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11145



Conector fêmea a cablar


SDOGH040PLSFKSK

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,34...0,75 mm²; Isolamento dos fios: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Revestimento do cabo: Ø 4...7,5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: PA 6.6



Conexão

