




Plugável

SSTGF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	13 x 13 x 44
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		ZnAl / Ni
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Plugável

SSTGF030ZDSFKPK

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,34 mm²; Isolamento dos fios: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Revestimento do cabo: Ø 4...5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



Conexão

