




Cabo com conector

ADOAH040MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Cabo com conector**

ADOAH040MSS0010H04

conexão elétricaCabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, cinza, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

**Conexão**

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco