


## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

## Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

&lt; 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

## Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

## Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

## Acessórios

Itens fornecidos

parafuso

etiqueta para marcação

## Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

