




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

Acessórios

Itens fornecidos

parafuso

etiqueta para marcação

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

