




Cabo com conector

ADOGG040--S0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	8 x 8 x 31
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU





Cabo com conector

ADOGG040--S0005A03

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco