




Ficha do adaptador

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de proteção		III
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	11,6
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Ficha do adaptador

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco