




Prolongador

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim


Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



E11191




Prolongador

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

