


## Prolongador

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

## Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
-----------------------------	------------

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

## Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

## Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E11192




## Prolongador

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

### conexão elétrica

Cabo: 1,5 m, PUR / PVC, Sem halogéneo; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

