



Cabo com conector

ADOGF040MSS0005H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC151

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	139
Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

**Cabo com conector**

ADOGF040MSS0005H04

conexão elétricaCabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
WH =	azul
	branco