





## Cabo com conector

ADOGF040MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC152

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g]	266,8
Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E11198



## Cabo com conector

ADOGF040MSS0010H04


### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



### Conexão



Cores dos condutores :  
BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul  
WH = branco