




Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC050
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	81,6



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materiais	PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



E11216



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

