


Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]

2

Corrente máx. de carga total [A]

6

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]

85,8

Materiais

PBT-GF20; latão niquelado

Material do invólucro

PBT-GF 20 / latão, niquelado

E11219



Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M16; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado




E11219



Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

