

Cabo com conector

ADOAF040VAS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT140

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Cabo com conector

ADOAF040VAS0010E04

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
WH =	azul
	branco