



Cabo com conector

ADOGF040VAS0025E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT137

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

896,4

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

**Cabo com conector**

ADOGF040VAS0025E04

conexão elétricaCabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
WH =	azul
	branco