



Prolongador

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------------------------|-----|---------------------|

Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...70 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos


|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Materiais             |  | TPU              |
| Material do invólucro |  | TPU              |
| Material da porca     |  | latão, niquelado |

Notas

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |
|-------------------------|--|---------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





## Prolongador

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

### conexão elétrica

Cabo: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

