




Cabo com conector

ADOGF040MSS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E11237



Cabo com conector

ADOGF040MSS0010E04

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco