




Cabo com conector

ADOGB050PLS0005E05



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
Corrente máx. de carga total	[A]	5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	498,2
Dimensões	[mm]	24 x 24 x 50
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		TPU

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: TPU






Cabo com conector

ADOGB050PLS0005E05

Conexão



BK =	Cores dos condutores :	preto
BN =		castanho
BU =		azul
GY =		cinza
WH =		branco