

# E11248



## Cabo com conector

ADOAA050MSS0005H04



| Aplicação                   |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Característica especial     | Sem halogéneo    |
| Dados elétricos             |                  |
| Tensão de funcionamento [V] | < 300 AC         |
| Condições de funcionamento  |                  |
| Temperatura ambiente [°C]   | -25...90         |
| Proteção                    | IP 67            |
| Dados mecânicos             |                  |
| Peso [g]                    | 165,2            |
| Materiais                   | TPU              |
| Material do invólucro       | TPU              |
| Material da porca           | latão, niquelado |
| Notas                       |                  |
| Quantidade da embalagem     | 1 peças          |

# E11248



## Cabo com conector

ADOAA050MSS0005H04

### conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão



Cores dos condutores :  
BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul  
WH = branco