


E11251



Cabo com conector

ADOGA050MSS0010H04



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 300 AC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

312,402

Dimensões

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11251



Cabo com conector

ADOGA050MSS0010H04

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco