


Conector fêmea a cablar

SDOAH040VASFKPG



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	28,2
Dimensões [mm]	39 x 19 x 31
Materiais	PBT
Material do invólucro	PBT
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11252



Conector fêmea a cablar


SDOAH040VASFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão

