



Cabo com conector

ASTGH050MSS0002H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 42

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11253



Cabo com conector


ASTGH050MSS0002H05

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo