


# E11255



## Plugável

SSTGF040MSSFKPG



### Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g] 11,2

Dimensões [mm] 12 x 12 x 50

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E11255



## Plugável

SSTGF040MSSFKPG

### conexão elétrica

terminais de parafuso: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

