

E11282




Cabo com conector

ASTGH040MSS0003H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC077

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------------	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 48
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11282



Cabo com conector

ASTGH040MSS0003H04

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco