




Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	22,6
Rosca de montagem		M20
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



E11293



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco