


Cabo com conector

ASTGH030VAS0001A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC076

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...70

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11296



Cabo com conector

ASTGH030VAS0001A03

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul