




Ficha do adaptador

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	27,3
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 19
Rosca de montagem		M20
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Ficha do adaptador


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado; Binário de aperto: ...0,6 Nm; rosca M20 Binário de aperto: ...2 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo