


Prolongador

VDOG F030MSS0002H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC268

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Prolongador

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

