




Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	



Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

