


Prolongador

VDOG F030MSS0005H03STGF040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC309

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Prolongador

VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

