




Prolongador

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC215  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




| Aplicação                        |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica especial          | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone                     | sim                                                    |
| Dados elétricos                  |                                                        |
| Tensão de funcionamento [V]      | < 60 AC / < 75 DC                                      |
| Classe de proteção               | III                                                    |
| Corrente máx. de carga total [A] | 3                                                      |
| Condições de funcionamento       |                                                        |
| Temperatura ambiente [°C]        | -25...85                                               |
| Proteção                         | IP 68                                                  |
| Dados mecânicos                  |                                                        |
| Materiais                        | PUR                                                    |
| Material do invólucro            | PUR                                                    |
| Material da porca                | latão, niquelado                                       |
| Notas                            |                                                        |
| Quantidade da embalagem          | 1 peças                                                |

**Prolongador**


VDOG F030MSS00,3H03STGH030MSS

**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

