




Prolongador

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

Prolongador


VDOG F030MSS0002H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

