


E12401



Cabo com conector

ADOGH080VAS0040E08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	2573
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Cabo com conector**

ADOGH080VAS0040E08

conexão elétricaCabo: 40 m, PVC, laranja, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

cores conforme
DIN EN 60947-5-2 Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco