


# E12403



## Cabo com conector

ADOGH080MSS0005K08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.  
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



### Aplicação

Característica especial Cabo blindado

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	2

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	372
Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E12403



## Cabo com conector

ADOGH080MSS0005K08

### conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, preto, blindado; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 1...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



### Conexão



cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco
screen =	blindagem