




Prolongador

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Formato	Cabo de Potência, codificação T	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	563,2
Dimensões	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	Velocidade de deslocamento	no máx. 3 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 4 Mio.



Prolongador

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo moldado: PUR

