


# E12432



## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



### Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 AC / < 36 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 68

### Dados mecânicos

Peso

[g]

51

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



# E12432



## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

### conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

